

# AGILA

1470POO075P30-11

EAN 4031582338515

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

## Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 75 mm          |
| Šířka kola        | 25 mm          |
| Šířka kolečka     | 44 mm          |
| Středová díra     | 11 mm          |
| Hlava kolečka-Ø   | 41 mm          |
| Vyosení           | 25 mm          |
| Přesah kolečka    | 125 mm         |
| Stavební výška    | 100 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 60 °C |
| Standard          | EN 12530       |
| Hmotnost          | 0.213 kg       |
| Poloměr otáčení   | 62.5 mm        |
| Tvrdość běhounu   | Shore D 65     |
| Dynamická nosnost | 40 kg          |
| Statická nosnost  | 80 kg          |

## Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ● ● ● |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

## Structure & Mounting

