

# AGILA

**1470POO075P30-11**

EAN 4031582338515

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	44 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	125 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.213 kg
Raggio ingombro piroettamento	62.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Struttura e montaggio

