

AGILA

1470POO075P30-11

EAN 4031582338515

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	44 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	41 мм
Смещение	25 мм
Область поворота - Ø	125 мм
Общая высота	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.213 кг
Радиус поворота	62.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○