

# AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

## Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	25 мм
Ширина на колелото	44 мм
Размер на планката	60 x 60 мм
Център на отвора на планката	48/38 x 48/38 мм
Отвор на планката	6,3 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	125 мм
Конструктивна височина	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.246 кг
Кръгов радиус	62.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	40 кг
Статична товароносимост	80 кг

## Устройство и монтаж



## Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

# AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

