

AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553

Ruota girevole, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	44 mm
Dimensione della piastra	60 x 60 mm
Interasse fori piastra	48/38 x 48/38 mm
Diametro fori piastra	6,3 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	125 mm
Altezza utile	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.246 kg
Raggio ingombro piroettamento	62.5 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Struttura e montaggio



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

