

AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553

Grozāmais ritentiņš
, apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu
gultņi šarnīrsavienojumā, platformas stiprinājums. Riteņa centrs
izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	44 mm
Platformas izmērs	60 x 60 mm
Platformas caurumu centri	48/38 x 48/38 mm
Platformas caurums	6,3 mm
Kupola diametrs	41 mm
Nobīde no centrālās ass	25 mm
Griešanās rādiuss	125 mm
Kopējais augstums	100 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.246 kg
Griešanās rādiuss	62.5 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravesība - kustībā	40 kg
Kravesība - miera stāvoklī	80 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

