

# AGILA

## 1470POO075P40

EAN 4031582338553

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	25 mm
Largura da roda	44 mm
Medida da placa de fixação	60 x 60 mm
Distância de furação	48/38 x 48/38 mm
Diâmetro de furação	6,3 mm
Diâmetro de dome	41 mm
Desvio em relação ao eixo	25 mm
Diâmetro raio giratório	125 mm
Altura total	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.246 kg
Raio giratório	62.5 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

# AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

