

# AGILA

## 1470POO075P40

EAN 4031582338553

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Lățimea roții	44 mm
Mărimea plăcii	60 x 60 mm
Găuri de prindere	48/38 x 48/38 mm
Gaură	6,3 mm
Diametru guler	41 mm
Deviație de la ax	25 mm
Diametrul de pivotare	125 mm
Înălțime totală	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.246 kg
Raza de pivotare	62.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	40 kg
Sarcină statică	80 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

