

AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	44 MM
розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	125 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.246 кг
радіус повороту	62.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

AGILA

1470POO075P40

EAN 4031582338553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

