

# AGILA

## 1475PAO050P30-11

EAN 4031582338485

Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Център на тялото от полипропилен, работна повърхнина от полиуретан, плъзгащ лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

Диаметър на колело	50 мм
Ширина на гумите	19 мм
Ширина на колелото	44 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	128 мм
Конструктивна височина	70 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.18 кг
Кръгов радиус	64 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 40
Динамична товароносимост	40 кг
Статична товароносимост	80 кг

### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Устройство и монтаж

