

AGILA

1475PAO050P30-11

EAN 4031582338485

Otočné kolečko s brzdou kola, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojitě kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	50 mm
Šířka kola	19 mm
Šířka kolečka	44 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	128 mm
Stavební výška	70 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.18 kg
Poloměr otáčení	64 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

