

# AGILA

## 1475PAO050P30-11

EAN 4031582338485



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Grozāmais ritentiņš ar riteņu bremzi  
, apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu  
gultņi šarnīrsavienojumā, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no  
polipropilēna, kontaktslānis - poliuretāns, slīdgultnis



Picture may differ from original product

### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	50 mm
Riteņa platums	19 mm
Atbalsta riteņa platums	44 mm
Centrālais caurums	11 mm
Kupola diametrs	41 mm
Nobīde no centrālās ass	25 mm
Griešanās rādiuss	128 mm
Kopējais augstums	70 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.18 kg
Griešanās rādiuss	64 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	40 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	80 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○