

AGILA

1475PAO050P30-11

EAN 4031582338485

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, шина из Полиуретана, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	19 мм
Ширина ролика	44 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	41 мм
Смещение	25 мм
Область поворота - Ø	128 мм
Общая высота	70 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.18 кг
Радиус поворота	64 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 40
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○