

# AGILA

1475PAO050P40

EAN 4031582331455

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, plaatbevestiging. Wielkern van polypropyleen met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op glijlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	50 mm
Wielbreedte	19 mm
Wielbreedte	44 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48/38 x 48/38 mm
Bevestigingsgat	6,3 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	25 mm
Uitzwenking - Ø	128 mm
Bouwhoogte	70 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.21 kg
Zwenkradius	64 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg

## Structuur en montage



## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

# AGILA

1475PAO050P40

EAN 4031582331455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structuur en montage

