

AGILA

1475POI050P40

EAN 4031582338560

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	18 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	128 mm
Hauteur	70 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.1 kg
Rayon d'encombrement	64 mm
Dureté du bandage	Shore D 65
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Construction et montage



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

AGILA

1475POI050P40

EAN 4031582338560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

