

AGILA

1475POO050P30-11

EAN 4031582335822

Въртящо колело с фиксатор на колелото, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	50 мм
Ширина на гумите	18 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	128 мм
Конструктивна височина	70 мм
Температура	- 20 / + 60 °С
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.1 кг
Кръгов радиус	64 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	40 кг
Статична товароносимост	80 кг

Устройство и монтаж



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○