

AGILA

1475POO050P30-11

EAN 4031582335822

Rueda giratoria con freno de rueda, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	50 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Desplazamiento	25 mm
Interferencia de giro	128 mm
Altura total	70 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.1 kg
Radio giratorio	64 mm
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg

Estructura y montaje



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○