

AGILA

1475POO050P30-11

EAN 4031582335822

Önbeálló görgő kerékfékkel, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarfurat. Polipropilén kerék, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	50 mm
Kerékszélesség	18 mm
Utánfutás	25 mm
Körbeforgás	128 mm
Teljes magasság	70 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.1 kg
Fordulókör sugara	64 mm
Futófelület keménysége	Shore D 65
Terhelhetőség	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg

Szerkezet és Szerelés



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ●
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○