

AGILA

1475POO050P30-11

EAN 4031582335822

Ruota girevole con freno semplice, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	50 mm
Larghezza della ruota	18 mm
Disassamento	25 mm
Ingombro piroettamento	128 mm
Altezza utile	70 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.1 kg
Raggio ingombro piroettamento	64 mm
Durezza della fascia	Shore D 65
Portata	40 kg
Portata statica	80 kg

Struttura e montaggio



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○