

AGILA

1475POO050P30-11

EAN 4031582335822

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса | 50 мм |
| Ширина колеса | 18 мм |
| Смещение | 25 мм |
| Область поворота - Ø | 128 мм |
| Общая высота | 70 мм |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12530 |
| Вес | 0.1 кг |
| Радиус поворота | 64 мм |
| Твердость протектора | твердость по Шору D 65 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 40 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 80 кг |

Structure & Mounting



Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Трение | ● ● ● ● ● |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |