

AGILA

1475POO050P30-11

EAN 4031582335822

Поворотний ролик із гальмом колеса, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	50 MM
Ширина колеса	18 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	128 MM
Загальна висота	70 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.1 кг
радіус повороту	64 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 65
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○