

AGILA

1477PAO075P30-11

EAN 4031582338492

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Център на тялото от полипропилен, работна повърхнина от полиуретан, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	25 мм
Ширина на колелото	44 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	156 мм
Конструктивна височина	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.246 кг
Кръгов радиус	78 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 40
Динамична товароносимост	60 кг
Статична товароносимост	120 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

