

AGILA

1477PAO075P30-11

EAN 4031582338492

Roda giratòria amb fre total, posterior, Suport d'acer premsat, zincat, rodament giratori de dues fileres de boles, forat passant. Nucli de la roda de Polipropilè, banda de rodadura de poliuretà, caixa llisa

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	75 mm
Ample de la roda	25 mm
Ample de la roda	44 mm
Forat passant	11 mm
Diàmetre de domo	41 mm
Desplaçament	25 mm
Diàm.d. radi giratori	156 mm
Altura total	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Pes de la roda	0.246 kg
Radi giratori	78 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore D 40
Capacitat de càrrega	60 kg
Cap. de càrrega estàtica	120 kg

Estructura i muntatge



Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○