

AGILA

1477PA0075P30-11

EAN 4031582338492

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	75 mm
Šířka kola	25 mm
Šířka kolečka	44 mm
Středová díra	11 mm
Hlava kolečka-Ø	41 mm
Vyosení	25 mm
Přesah kolečka	156 mm
Stavební výška	100 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.246 kg
Poloměr otáčení	78 mm
Tvrdość běhounu	Shore D 40
Dynamická nosnost	60 kg
Statická nosnost	120 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

