

AGILA

1477PAO075P30-11

EAN 4031582338492

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, Poliuretán futófelület, siklócsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	75 mm
Kerékszélesség	25 mm
Görgő szélessége	44 mm
Központi furat	11 mm
Nyakátmérő	41 mm
Utánfutás	25 mm
Körbeforgás	156 mm
Teljes magasság	100 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.246 kg
Fordulókör sugara	78 mm
Futófelület keménysége	Shore D 40
Terhelhetőség	60 kg
Statikus teherbírás	120 kg

Szerkezet és Szerelés



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○