

AGILA

1477PA0075P30-11

EAN 4031582338492

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, шина из Полиуретана, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса | 75 мм |
| Ширина колеса | 25 мм |
| Ширина ролика | 44 мм |
| Центр.отверстие | 11 мм |
| Диаметр шейки - Ø | 41 мм |
| Смещение | 25 мм |
| Область поворота - Ø | 156 мм |
| Общая высота | 100 мм |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12530 |
| Вес | 0.246 кг |
| Радиус поворота | 78 мм |
| Твердость протектора | твердость по Шору D 40 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 60 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 120 кг |

Structure & Mounting



Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Трение | ● ● ● ● ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |