

# AGILA

## 1477PA0075P40

EAN 4031582331493

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā, apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu gultņi šarnīrsavienojumā, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, kontaktslānis - poliuretāns, slīdgultnis

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	44 mm
Platformas izmērs	60 x 60 mm
Platformas caurumu centri	48/38 x 48/38 mm
Platformas caurums	6,3 mm
Kupola diametrs	41 mm
Nobīde no centrālās ass	25 mm
Griešanās rādiuss	156 mm
Kopējais augstums	100 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.298 kg
Griešanās rādiuss	78 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravesība - kustībā	60 kg
Kravesība - miera stāvoklī	120 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

# AGILA

1477PAO075P40

EAN 4031582331493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

