

AGILA

1477PA0075P40

EAN 4031582331493

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, кріплення пластини. Центр колеса із поліпропілену, протектор: поліуретан, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	75 MM
Ширина колеса	25 MM
ширина ролика	44 MM
розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Купол діаметром	41 MM
зсув	25 MM
Зчеплення шарніру	156 MM
Загальна висота	100 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.298 кг
радіус повороту	78 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 40
Вантажопідйомність	60 кг
допустиме навантаження (статичне)	120 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

AGILA

1477PAO075P40

EAN 4031582331493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

