

AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka z polypropylenu, Běhoun: polyuretan, kluzné uložení



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 100 mm |
| Šířka kola | 25 mm |
| Šířka kolečka | 44 mm |
| Středová díra | 11 mm |
| Hlava kolečka-Ø | 41 mm |
| Vyosení | 28 mm |
| Přesah kolečka | 174 mm |
| Stavební výška | 125 mm |
| Teplota | - 20 / + 60 °C |
| Standard | EN 12530 |
| Hmotnost | 0.328 kg |
| Poloměr otáčení | 87 mm |
| Tvrdość běhounu | Shore D 40 |
| Dynamická nosnost | 70 kg |
| Statická nosnost | 140 kg |

Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |