

AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero zincado, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de la rueda de Polipropileno, bandaje de poliuretano, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	25 mm
Ancho de rueda	44 mm
Agujero pasante	11 mm
Diámetro de dome	41 mm
Desplazamiento	28 mm
Interferencia de giro	174 mm
Altura total	125 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso de la rueda	0.328 kg
Radio giratorio	87 mm
Dureza del bandaje	Shore D 40
Capacidad de carga	70 kg
Capacidad de carga estática	140 kg

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○