

# AGILA

## 1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue en polypropylène, Bandage polyuréthane injecté, RAL 7015, Moyeu lisse.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	25 mm
Largeur de la roulette	44 mm
Trou central	11 mm
Diamètre du dôme	41 mm
Déport	28 mm
Diamètre d'encombrement	174 mm
Hauteur	125 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.328 kg
Rayon d'encombrement	87 mm
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○