

AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516

Önbeálló görgő totálfékkel, fékpedál a menetiránnyal ellentétesen, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátozott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarfurat. Polipropilén keréktárcsa, Poliuretán futófelület, siklócsapágy



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	100 mm
Kerékszélesség	25 mm
Görgő szélessége	44 mm
Központi furat	11 mm
Nyakátmérő	41 mm
Utánfutás	28 mm
Körbeforgás	174 mm
Teljes magasság	125 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.328 kg
Fordulókör sugara	87 mm
Futófelület keménysége	Shore D 40
Terhelhetőség	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○