

AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Foro vite. Centro ruota in polipropilene, fascia in poliuretano, boccola

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	100 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Larghezza ruota	44 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	41 mm
Disassamento	28 mm
Ingombro piroettamento	174 mm
Altezza utile	125 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.328 kg
Raggio ingombro piroettamento	87 mm
Durezza della fascia	Shore D 40
Portata	70 kg
Portata statica	140 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○