

# AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, boutgat. Wielkern van polypropyleen met loopvlak van gespoten polyurethaan, wielnaaf op glijlager



Foto kan afwijken van het originele product

## Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	25 mm
Wielbreedte	44 mm
Centraal gat	11 mm
DOM-Ø	41 mm
Uitlading	28 mm
Uitzwenking - Ø	174 mm
Bouwhoogte	125 mm
Temperatuur	- 20 / + 60 °C
Standaard	EN 12530
Eigen gewicht	0.328 kg
Zwenkradius	87 mm
Hardheid van de band	Shore D 40
Dyn. draagvermogen	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg

## Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○