

AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516

Roda giratória com travão total traseiro, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, furo passante. Núcleo da roda de polipropileno, superfície de rodagem de poliuretano, rolamento liso



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	25 mm
Largura da roda	44 mm
Furo passante	11 mm
Diâmetro de dome	41 mm
Desvio em relação ao eixo	28 mm
Diâmetro raio giratório	174 mm
Altura total	125 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.328 kg
Raio giratório	87 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 40
Capacidade de carga	70 kg
Cap. de carga estática	140 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○