

# AGILA

## 1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, Suprafață de rulare: poliuretan, rulment plan (bucșă antifricțiune)



Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	25 mm
Lățimea roții	44 mm
Alezaj central	11 mm
Diametru guler	41 mm
Deviație de la ax	28 mm
Diametrul de pivotare	174 mm
Înălțime totală	125 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.328 kg
Raza de pivotare	87 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 40
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○