

AGILA

1477PAO100P30-11

EAN 4031582331516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, Отвір для болту. Центр колеса із поліпропілену, протектор: поліуретан, простий підшипник ковзання



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 100 MM |
| Ширина колеса | 25 MM |
| ширина ролика | 44 MM |
| Центровий отвір | 11 MM |
| Купол діаметром | 41 MM |
| зсув | 28 MM |
| Зчеплення шарніру | 174 MM |
| Загальна висота | 125 MM |
| Температура | - 20 / + 60 °C |
| Стандарт | EN 12530 |
| Вага | 0.328 кг |
| радіус повороту | 87 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором D 40 |
| Вантажопідйомність | 70 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 140 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя | ● ● ● ● ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |