

AGILA

1477POO075P30-11

EAN 4031582338539

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	25 мм
Ширина на колелото	44 мм
Отвор в центъра	11 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	156 мм
Конструктивна височина	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.265 кг
Кръгов радиус	78 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	40 кг
Статична товароносимост	80 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

