

AGILA

1477POO075P30-11

EAN 4031582338539

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺栓孔。聚丙烯制轮心，滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	75 毫米
车轮宽度	25 毫米
脚轮宽度	44 毫米
中心孔	11 毫米
安装孔-直径	41 毫米
偏移量	25 毫米
旋转阻止	156 毫米
总高度	100 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.265 公斤
旋转半径	78 毫米
轮面硬度	支杆 D 65
动(力)载重量	40 公斤
静载重量	80 公斤

Structure & Mounting



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○