

# AGILA

1477POO075P30-11

EAN 4031582338539

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā, apvalks izgatavots no presēta tērauda, cinkots hroms, dubulti lodīšu gultņi šarnīrsavienojumā, caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Atbalsta riteņa platums	44 mm
Centrālais caurums	11 mm
Kupola diametrs	41 mm
Nobīde no centrālās ass	25 mm
Griešanās rādiuss	156 mm
Kopējais augstums	100 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.265 kg
Griešanās rādiuss	78 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 65
Kravnesība - kustībā	40 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	80 kg

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○