

AGILA

1477POO075P30-11

EAN 4031582338539

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy , Otwór na śrubę. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	75 mm
Szerokość koła	25 mm
Szerokość zestawu	44 mm
Otwór mocujący	11 mm
Średnica główki widelca-Ø	41 mm
Wysięg	25 mm
Zasięg działania koła-Ø	156 mm
Wysokość zabudowy	100 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.265 kg
Promień działania koła	78 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

