

AGILA

1477POO075P30-11

EAN 4031582338539

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Lățimea roții	44 mm
Alezaj central	11 mm
Diametru guler	41 mm
Deviație de la ax	25 mm
Diametrul de pivotare	156 mm
Înălțime totală	100 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.265 kg
Raza de pivotare	78 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	40 kg
Sarcină statică	80 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

