

AGILA

1477POO075P40

EAN 4031582338577

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, плъзгаш лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	75 мм
Ширина на гумите	25 мм
Ширина на колелото	44 мм
Размер на планката	60 x 60 мм
Център на отвора на планката	48/38 x 48/38 мм
Отвор на планката	6,3 мм
Купол-Ø	41 мм
Издаване напред	25 мм
Интерференция на въртенето	156 мм
Конструктивна височина	100 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.298 кг
Кръгов радиус	78 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 65
Динамична товароносимост	40 кг
Статична товароносимост	80 кг

Устройство и монтаж



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

