

AGILA

1477POO075P40

EAN 4031582338577

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, płytka mocująca. Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	75 mm
Szerokość koła	25 mm
Szerokość zestawu	44 mm
Wymiary płytki	60 x 60 mm
Rozstaw otworów płytki	48/38 x 48/38 mm
Otwór płytki	6,3 mm
Średnica główki widelca-Ø	41 mm
Wysięg	25 mm
Zasięg działania koła-Ø	156 mm
Wysokość zabudowy	100 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.298 kg
Promień działania koła	78 mm
Twardość bieżni	Shore D 65
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Mocowanie



Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ●
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

