

AGILA

1670PIO100P50

EAN 4031582356557

Zestaw obrotowy, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, pasywowanej na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, płytka mocująca. Felga z polipropylenu, bieżnia z pełnej gumy, szarej nierysującej powierzchni, łożysko ślizgowe

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Koło-Ø	100 mm
Szerokość koła	32 mm
Wymiary płytki	77 x 67 mm
Rozstaw otworów płytki	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Otwór płytki	8,5 mm
Wysięg	38 mm
Zasięg działania koła-Ø	176 mm
Wysokość zabudowy	135 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Masa	0.543 kg
Promień działania koła	88 mm
Twardość bieżni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	60 kg
Nośność statyczna	120 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Mocowanie

