

AGILA

1670PIO100P50

EAN 4031582356557

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	32 мм
Размер панели	77 x 67 мм
Отверстия панели	61,5/56 x 51,5/46,5 мм
Отверстие панели	8,5 мм
Смещение	38 мм
Область поворота - Ø	176 мм
Общая высота	135 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.543 кг
Радиус поворота	88 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	60 кг
Допустимая статическая нагрузка	120 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○