

# AGILA

## 1670PJO100P50

EAN 4031582356519

Otočné kolečko, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačující, kluzné uložení

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

### Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	32 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Průměr děr	8,5 mm
Vyosení	38 mm
Přesah kolečka	176 mm
Stavební výška	135 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.506 kg
Poloměr otáčení	88 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 88
Dynamická nosnost	80 kg
Statická nosnost	160 kg

### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

