

AGILA

1670PJO100P50

EAN 4031582356519

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cabeça giratória com rolamento maciço de esferas, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	32 mm
Medida da placa de fixação	77 x 67 mm
Distância de furação	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Diâmetro de furação	8,5 mm
Desvio em relação ao eixo	38 mm
Diâmetro raio giratório	176 mm
Altura total	135 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso da roda	0.506 kg
Raio giratório	88 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 88
Capacidade de carga	80 kg
Cap. de carga estática	160 kg

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○