

# AGILA

1677PIO100P50

EAN 4031582356571

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，托板安装装置。聚丙烯制轮心，轮面：实心橡胶，灰色，无压痕，滑动轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	32 毫米
托板尺寸	77 x 67 毫米
托板孔中心	61,5/56 x 51,5/46,5 毫米
托板孔	8,5 毫米
偏移量	38 毫米
旋转阻止	233 毫米
总高度	135 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12530
重量	0.643 公斤
旋转半径	116.5 毫米
轮面硬度	支杆 A 80
动(力)载重量	60 公斤
静载重量	120 公斤

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○