

AGILA

1677PIO100P50

EAN 4031582356571

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: plná guma, šedá neznačující, kluzné uložení

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	100 mm
Šířka kola	32 mm
Velikost plotny	77 x 67 mm
Rozteč děr	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Průměr děr	8,5 mm
Vyosení	38 mm
Přesah kolečka	233 mm
Stavební výška	135 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.643 kg
Poloměr otáčení	116.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	60 kg
Statická nosnost	120 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

